


리미트 스위치 부착물 SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

Part Number: 1152497

FESTO

마운팅 어댑터 포함, 30x130 mm 홀 패턴, 30 mm 샤프트 길이를 포함한 드라이브



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 디자인 | 각도 |
| 표준에 기반 | EN 60947-5-1 ISO 5211 |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 재질 사항 | PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인 |
| 측정 원리 | 기계적/전기적 근접 센서용 |
| 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 스위칭 부품 기능 | 전환 스위치 |
| 최대 접촉 비율 AC | 1,770 VA |
| 최대 접촉 비율 DC | 36 W |
| 작동 전압 범위 AC | 0 ... 250 V |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 24 V |
| 연결 가능 공칭 컨덕터 단면 | 0.5 ... 1.5 mm ² |
| 마운팅 형태 | 플랜지 상 ISO 5211 대응 액세서리 포함 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 710 g |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 알루미늄 다이캐스트 도색 |
| 재질 정보, 액세서리 | 고합금 강철 고합금 강철, 부식방지 |
| 설정 범위, 각도 | 0 ... 90 deg |
| 보호 등급 | IP67 |
| 절연 전압 | 250 V |
| 서지 강도 | 4 kV |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 |
| 오염 등급 | 3 |