


Non-return 밸브 H-1/2-B

Part Number: 11691

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
마운팅 형태	나사산
작동 압력 MPa	0.04 ... 1.2 MPa
작동 압력	0.4 ... 12 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
조립 위치	어디든
표준 유량 1 -> 2 bar에서 5 bar까지	5,500 l/min
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	LX1
최대 죄임 토크	40 Nm
제품 중량	58.3 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR