



전면 패널 밸브 SV-5-M5-B

Part Number: 11914

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	수동
표준 공칭 유량	95 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	2.3 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
중복	포지티브 오버랩
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	17 N
제품 중량	53 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 황동