


**평행 키트**  
**EAMM-U-60-D32-60R-91-S1**  
제품 번호: 1210455

FESTO



**데이터 시트**

| 특징             | 값                      |
|----------------|------------------------|
| 사이즈            | 60                     |
| 설치 위치          | 임의 방향                  |
| 기어비            | 1:1                    |
| 최대 속도          | 6000 1/min             |
| LABS 적합성       | VDMA24364-영역 III       |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C         |
| 상대 습도          | 0 - 95 %               |
| 보호 등급          | IP65                   |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C         |
| 질량 관성 모멘트      | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 무부하 구동 토크      | 0.07 Nm                |
| 전달 가능 토크       | 3 Nm                   |
| 제품 무게          | 1170 g                 |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | D32B                   |
| 인터페이스 코드 모터 In | 60R                    |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                |