


# 플라스틱 배관 PU-13-SW

Part Number: 12133

FESTO

CN, CK 콘넥터, 고 유연성 꼬임 방지, 폴리우레탄 (식품 산업용으로 허가되지 않음).

최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	17.6 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	83 mm
내부 직경	13 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.133 kg/m
공압 연결구	너트 포함 바브드 커넥터 내경 13mm용
색상	흑색
지주 경도	A 86 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)