


# 병렬 키트 EAMM-U-86-S48-87A-177

Part Number: 1217604

★ 핵심 제품군

전동 드라이브에 적합.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	86
조립 위치	어디든
기어 유니트 비	1:1
최대 속도	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	175 kgmm <sup>2</sup>
무 부하 토크	0.25 Nm
이송 가능 토크	9.5 Nm
제품 중량	3,270 g
인터페이스 코드, 액추에이터	S48
인터페이스 코드, 모터 인	87A
재질 사항	RoHS 에 승인