


서브-베이스 VABS-C8-12XB-QX-DB

Part Number: 1236028

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	24 mm
최대 밸브 연수	1
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.48 ... 0.72 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	1.3 Nm
제품 중량	30 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	카트리지로 용으로 준비됨
공압 연결구, 포트 1	카트리지로 용으로 준비
공압 연결구, 포트 3	카트리지로 용으로 준비
공압 연결구, 포트 5	카트리지로 용으로 준비
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	강화 PA