


피팅을 클릭하십시오

NPKA-D-G18-Q6-P10

Part Number: 1243489

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	4 mm
튜브 삽입 깊이	25.8 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	2 Nm
공칭 조임 토크	1.25 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	4.2 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/8
공압 연결구, 포트 2	외경 6mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA66-GF30
나사 씰 소재	NBR
슬리브 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR