



공압 밸브 J-5/2-3/4-D-4

Part Number: 12462

FESTO

마운팅 볼트 포함, 서브-베이스 없음



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
액추에이터 형태	공압
폭	76 mm
표준 공칭 유량	6,000 l/min
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
공칭 사이즈	18 mm
격자 치수	82 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 5599-1
수동 작동	없음
ISO-코드	401
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
중복	포지티브 오버랩
파일럿 압력	2 ... 16 bar
스위칭 시간, 전환	20 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
음향 압력 레벨	85 dB(A)
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,800 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 관통-홀 및 스크류 포함
파일럿 공압 포트 12	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
파일럿 공압 포트 14	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 1	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 2	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 3	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 4	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 5	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄