



PE 변환기 VPE-1/8-2N

Part Number: 12594

FESTO

2n 서브-베이스.



자료 시트

특징	값
인증	CCC
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
압력 측정 범위	-1 ... 0 bar
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
스위치-On 점	-0.25 bar
스위치-Off 점	<= 0.1 bar
최대 스위칭 주기	1 Hz
최소 부하 전류	100 mA
작동 전압 범위 AC	12 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	12 ... 250 V
전기 연결	볼트 체결 단자
마운팅 형태	옵션 마운팅 프레임 2n 관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/8
하우징에 대한 재질 정보	PET POM 강철
재질 정보, 스위치 접촉	은색
재질 정보, 전기적 연결	황동
격판에 대한 재질 정보	CR
보호 등급	IP00, IP20 보호캡 포함