



PE 변환기 VPE-1/8-2N-SW

Part Number: 12595

FESTO

2n 서브-베이스.



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-1
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력 MPa	-0.095 ... 0 MPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
과부하 범위	1 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7.4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
스위치 출력	접점-형태
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
스위칭 부품 기능	전환 스위치
스위치-On 점	-0.25 bar
스위치-Off 점	<= 0.1 bar
최대 스위칭 주기	1 Hz
최소 부하 전류	100 mA
작동 전압 범위 AC	12 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	12 ... 250 V
유도성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-14 DC-13
저항성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-12 DC-12
전기 연결	3 연결 배선
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 납선 케이블
케이블 길이	0.5 m
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	마운팅 프레임 2n 관통 홀 포함 옵션
조립 위치	어디든
공압 연결구	G1/8
하우징 소재	PA-강화 POM 강철 VQM (실리콘)
스위치 접점 소재	은색
전기 연결구 소재	아연 도금
멤브레인 소재	CR
설정 사양	영구 설정
보호 등급	IP67
절연 전압	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
오염 등급	3