


각형 플러그 소켓 SIE-WD-TR

Part Number: 12956

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101 EN 61984
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
제품 중량	13 g
전기 연결	4-핀 각형 소켓 / 볼트 단자대 M12x1
플러그 코딩	A
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
허용 가능 케이블 직경	4 ... 6 mm
종단 단면	0.25 ... 0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
하우징 소재	PA
하우징 색상	투명
유니언 너트 소재	PA
씰 소재	CR FPM
전기 접점 소재	황동 변위 측정: 24 비트