


어댑터 플레이트 VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Part Number: 1302085
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
폭	60 mm
조립 위치	어디든
솔레노이드 코일의 최대 수량	26
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	2,600 g
보조 파일럿 공압 포트 12	1/8 NPT
보조 파일럿 공압 포트 14	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 1	1 1/2 NPT
공압 연결구, 포트 3	1 1/2 NPT
공압 연결구, 포트 5	1 1/2 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
플레이트 소재	전조 알루미늄 합금
나사 소재	강철 아연 도금