

원터치 콘넥터 CRQS-6

Part Number: 130646

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 3.7 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | 직선 형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 용력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -15 ... 120 °C |
| 제품 중량 | 14 g |
| 사용 가능 배선 | PFAN |
| 공압 연결구, 포트 1 | 외경 6mm 튜브용 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 6mm 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| Release ring 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 튜브 씰 소재 | FPM |
| 튜브 고정 클로 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| Thrust ring material | 고합금 강철, 부식방지 |