



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 사이즈 | 표준 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | 블랭킹 플러그 |
| 컨테이너 사이즈 | 20 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 제품 중량 | 2.5 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | Push-in sleeve diameter 12 mm |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PBT |