

# 플라스틱 배관 PUN-CM-8-SW

Part Number: 130816

FESTO

표준 O.D 튜브, QS 플러그 커넥터용, 폴리우레탄 (식음료 산업에 승인 안됨). 정전기 방지형.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	8 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	37 mm
내부 직경	5.5 mm
최소 휨 반경	20 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
표면 저항	0.01 ... 10 MOhm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.03527 kg/m
공압 연결구	외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	흑색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)