

씰링 링 OK-M3

Part Number: 130849

FESTO

씰(나사탭) 나사산 핀.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동온도에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	0.48 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 55 %
제품 중량	0.1 g
공압 연결구	M3
재질 사항	RoHS 에 승인
고정 장치 소재	고합금 강철, 부식방지
씰 소재	NBR