


T-원터치 피팅
 NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
 Part Number: 133073



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 3.2 mm |
| 디자인 | T-형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 8 g |
| 마운팅 형태 | 외부 육각형 A/F 12 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 R1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 6mm 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PP |
| 튜브 고정 클로 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |