


원터치 콘넥터 NPQP-D-Q12-E-FD-P10

Part Number: 133095

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	11 mm
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	19 g
공압 연결구, 포트 1	외경 12mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PP
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지