


유량 조절/소음기 VFFK-C-K-M5-P

Part Number: 133140

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 소음기 기능
공압 연결구, 포트 1	M5
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 80 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
공칭 조임 토크	1.4 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	4.3 g
소음기 내장 소재	PE
나사산 플러그 소재	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
조정 나사 소재	다이어프램 밸브