



# 유량 조절/소음기 VFFK-C-K-R18-P

Part Number: 133142

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 소음기 기능
공압 연결구, 포트 1	R1/8
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	13.5 g
소음기 내장 소재	PE
나사산 플러그 소재	다이아프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
조정 나사 소재	다이아프램 밸브