


로드 클레비스 CRSG-M6

Part Number: 13567

FESTO

부식 방지,
DIN 8140.



자료 시트

특징	값
사이즈	M6
조립 위치	어디든
표준에 기반	DIN 71752 ISO 8140
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	22 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 핀 소재	고합금 강철
클레비스 소재	고합금 강철
너트 소재	고합금 강철
락(Lock) 소재	고합금 강철