



반-회전 드라이브 DRRD-25-180-FH-PA

Part Number: 1359980

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	25
쿠션 각도	33 deg
양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위	+10 /-100 deg
회전 각도	180 deg
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
작동 압력	3 ... 8 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5.15 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.09 kgm ²
제품 중량	1,349 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
드라이브 샤프트 소재	열-처리 강철
커버 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 부드러운 양극처리