



흡착컵 완료
VASB-100-1/4-PUR-B
 Part Number: 1396066

FESTO



자료 시트

특징	값
흡착컵의 높이 보상기	15.5 mm
공칭 사이즈	4 mm
흡착컵 직경	100 mm
흡착컵 용량	128 cm ³
유효 흡착 직경	90.5 mm
연결 위치	상단
조립 위치	어디든
흡착형 형태	원형, 벨로우즈 1.5 conv
작동 압력 MPa	-0.095 ... 0 MPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
공칭 작동 압력	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	450 N
제품 중량	155 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	G1/4
색상	청색
지주 경도	60 +/- 5
나사산 플러그 소재	아연 다이캐스트
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	PUR