

# 나사산 니플 피팅 CRCN-1/4-PK-6

Part Number: 13973

FESTO

내식성,  
씰링 링,  
플라스틱 배관 PAN, PUN, PL, PP, PU 용.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	5.3 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	16.5 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	외경 8mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
나사 씰 소재	PA-강화 TPE-U(PU)