



# 표준 실린더 DNU-100- -PPV-A-S2

Part Number(&P): 14191

FESTO

양쪽 끝단에서 ISO 15552 대응으로서, 프로파일 실린더 배열,  
근접 센서용, 양쪽 끝단에서 조절가능 쿠션 포함.  
단종 예정, 2008년까지만 가능



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 2,000 mm
피스톤 직경	100 mm
피스톤 로드 나사산	M20x1,5
표준에 기반	ISO 6431
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
조립 위치	어디든
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	S2: 양로드형 실린더
작동 압력	0.2 ... 12 bar
작동 모드	복동
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
인증	Germanischer Lloyd
쿠션 길이	30 mm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	4,221 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	4,221 N
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	G1/2
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징