


서브-베이스  
**PAML-CP-90-HP3-G114**  
 Part Number: 1448978

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                            |
|-----------------|------------------------------|
| 사이즈             | 90                           |
| 공칭 직경 DN        | 36                           |
| 시리즈             | L                            |
| 작동 압력 MPa       | 0 ... 5 MPa                  |
| 작동 압력           | 0 ... 50 bar                 |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통              |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L               |
| 보관 온도           | -10 ... 60 °C                |
| 식품 안전           | 추가 재료 정보 참조                  |
| 매체 온도           | 5 ... 60 °C                  |
| 주변 온도           | 5 ... 60 °C                  |
| 제품 중량           | 500 g                        |
| 공압 연결구, 포트 1    | G1 1/4                       |
| 공압 연결구, 포트 2    | G1 1/4                       |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                    |
| 연결 플레이트 소재      | 전조 알루미늄 합금                   |
| 씰 소재            | NBR                          |
| 나사 소재           | 압력 증강 기능                     |