



# 모터 케이블 NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Part Number: 1450945

★ 핵심 제품군

서보 모터 EMMS-ST-... 에 적합함

FESTO



## 자료 시트

| 특징   | 값                          |
|--|----------------------------|
| 케이블 식별                                       | 명판 라벨 홀더 제외                |
| 전기 연결 1, 기능                                  | 필드 장치 측                    |
| 전기 연결 1, 설계                                  | 각도                         |
| 전기 연결 1, 연결 타입                               | 플러그 소켓                     |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구                             | 각형                         |
| 전기 연결 1, 연결 기술                               | Sub-D                      |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수                             | 15                         |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어                            | 10                         |
| 전기 연결 2, 기능                                  | 컨트롤러 측                     |
| 전기 연결 2, 연결 타입                               | 케이블                        |
| 전기 연결 2, 연결 기술                               | 끝단 날선 케이블                  |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수                             | 6                          |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어                            | 6                          |
| 작동 전압 범위 DC                                  | 0 ... 72 V                 |
| 공칭 동작 전압 DC                                  | 24 V                       |
| 케이블 길이                                       | 5 m                        |
| 케이블 특성                                       | Suitable for energy chains |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치                            | >= 80 mm                   |
| 케이블 직경                                       | 8 mm                       |
| 케이블 구조                                       | 6x0,75<br>차폐               |
| 공칭 도선 단면적                                    | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| 배선 끝단  | 배선 끝단 이음관                  |
| 보호 등급  | IP65                       |
| 보호 등급에 관한 참고 사항                              | 조립된 조건                     |
| 주변 온도  | -40 ... 80 °C              |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도                        | -5 ... 80 °C               |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조)         | EU-RoHS-RL 지침              |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions    |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L             |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인                  |
| 부식 방지 등급 KBK                                 | 0 - 부식 응력 없음               |
| 케이블 피복 소재                                    | TPE-U(PUR)                 |
| 케이블 피복 색상                                    | 회색                         |