


가산 카운터  
PZA-A-B  
Part Number: 14992

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	공압 드라이브형 기계 시퀀스 카운터
Reset 형태	푸쉬버튼 또는 공압 신호
디스플레이	6-위치
해제 압력, 드라이브 유니트	0,2 ± 0,1 bar
해제 압력, 복귀	0,15 ± 0,1 bar
응답 압력, 드라이브 유니트	0,6 ± 0,2 bar
응답 압력, 복귀	0,6 ± 0,2 bar
작동 압력	2 ... 8 bar
최소 Reset 압력	2 bar
최소 펄스 길이, 드라이브 유니트	10 ms
최소 펄스 길이, 복귀	180 ms
최소 중단 기간, 드라이브 유니트	15 ms
최소 중단 기간, 복귀	50 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	155 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	M5
하우징 소재	ABS