

# 근접 센서 SMEO-4U-K-LED 230



Part Number: 150011

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

리드 및 발광 다이오드, 마운팅 키트 없음.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
디자인	원형
표준에 따름	DIN EN 60947-5-2
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
측정 원리	리드 자석
주변 온도	-20 ... 60 °C
반복 정밀도	0.2 mm
스위치 출력	접점 포함, 양극 LED 기능 미포함
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위치-On 시간	<= 2 ms
스위치-Off 시간	0.05 ms
최대 스위칭 주기	500 Hz
최대 출력 전류 AC	250 mA
최대 출력 전류 DC	120 mA
최대 접촉 비율 AC	10 VA
최대 접촉 비율 DC	10 W
전압 강하	<= 4.5 V
회로 단락 보호	아니오
과부하 저항 용량	사용 불가
작동 전압 범위 AC	12 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	12 ... 250 V
극성 보호	아니오
전기 연결 1, 연결 타입	케이블
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 낄선 케이블
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2
connector 배출 방향	축
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	액세서리 포함
조임 토크	0.8 Nm
조립 위치	어디든
제품 중량	70 g
하우징 소재	PET TPE-O
작동 상태 표시	황색 LED
보호 등급	IP67
서지 강도	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3