



프로그래밍 케이블 NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Part Number: 1501332

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
조립 위치	어디든
전기 연결 1	일자형 플러그, USB 5.0 type A, 4 핀
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	USB 2.0 type B
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 2	일자형 플러그, USB 2.0 type B, 4 핀
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	USB 2.0 Typ A
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
케이블 길이	1.8 m
케이블 특성	표준
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음