


# 반-회전 드라이브 DRQ-100- -180-PPVJ-A

Part Number: 150193  
단종 예정 제품

FESTO

근접 센서용, 조절 가능 끝단 쿠션 및 백래쉬-보상 기어 포함.  
선택 가능 회전 각도 91°에서 179°형 사양  
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

| 특징                   | 값                             |
|----------------------|-------------------------------|
| 사이즈                  | 100                           |
| 쿠션 각도                | 52 deg                        |
| 양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위 | -8 /+ 8 deg                   |
| 회전 각도                | 180 deg                       |
| 쿠션                   | 공압 쿠션, 조절 가능                  |
| 조립 위치                | 어디든                           |
| 디자인 구조               | 랙과 피니언                        |
| 위치 감지                | 근접 센서용                        |
| 작동 압력                | 2.5 ... 10 bar                |
| 6 bar에서 최대 회전 주기     | 0.6 Hz                        |
| 작동 모드                | 복동                            |
| 작동 매체                | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 주변 온도                | -10 ... 60 °C                 |
| 6 bar에서 이론적 토크       | 150 Nm                        |
| 허용 가능 관성 질량 모멘트      | 0.2 kgm <sup>2</sup>          |
| 제품 중량                | 33,000 g                      |
| 마운팅 형태               | 내부 (암) 나사산 포함                 |
| 공압 연결구               | G1/2                          |
| 드라이브 샤프트에 대한 재질 정보   | 케이스-경화 강철                     |
| 씰에 대한 재질 정보          | TPE-U(PU)                     |