



타이로드 실린더 DNG-5"- -PPV-A

Part Number(&P): 150276

FESTO

ISO 15552 기반, NF E 49 003.1 및 UNI 10 290, 근접 센서용,
양쪽 끝단에서 조절가능 끝단 포지션 쿠셔닝 포함.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 2,000 mm
피스톤 직경	5"
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	0.6 ... 12 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
주변 온도	-20 ... 80 °C
쿠션 길이	40 mm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	6,881 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	7,363 N
공압 연결구	NPT1/2-14