


케이블 포함 플러그 소켓 KMEB-1-24-2.5-LED

Part Number: 151688

★ 핵심 제품군

반조립, VUVB, MEBH, MOEBH 밸브 및 N2 솔레노이드용.

FESTO



자료 시트

특징	값
신호 상태 표시	황색 LED
조립 위치	어디든
제품 중량	125 g
전기 연결 1	소켓, EN 175301-803, 타입 C
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 케이블 콘센트에 대한 주의 사항	90°
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	M2.5 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	3
공칭 동작 전압 DC	24 V
서지 강도	0.8 kV
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	표준
케이블 직경	5.2 mm
케이블 구조	3x0,5
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PA66-GF30
씰 소재	NBR
전기 접점 소재	은 도금 구리 합금