


# 중간 플레이트 MUH-ZP-D-3-L-24G

Part Number: 151715  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	14.5 mm
격자 치수	72 mm
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
수동 작동	누름
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력	2 ... 10 bar
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 40 °C
매체 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP65
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	500 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 사항	RoHS 예 승인
씰 소재	NBR