


Quick 커플링 소켓 KDMS6-1/2-A

Part Number: 151778

FESTO

자체-차단, ISO 4414에 따른 안전 커플링용



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	13 mm
압력 게이지	광원
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,935 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	32.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	175 g
공업 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/2