



압축 공기 탱크 VZS-10-B

Part Number(&P): 151923

FESTO

EU 규정 87/404/EEC 및 EN 286-1:1998.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
용량	10 l
조립 위치	하방 배수구
표준에 따름	EN 286-1
작동 압력	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	질소 압축 공기
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 단순 압력 용기 규정에 대응
부식 방지 등급 KBK	4
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	-10 ... 100 °C
인증	TÜV
최대. 조임 토크, 연결 나사산	130 Nm
최대. 조임 토크, 배수기	27 Nm
제품 중량	6,000 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
응축수 배수기 연결	G3/8
공압 연결구	G1
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
재질 정보, 에어탱크	강철 도색