



선형 드라이브 DGO-40- -PPV-A-B

Part Number: 15226

FESTO

근접 센싱용, 자석 커플링.



자료 시트

특징	값
행정거리	10 ... 4,000 mm
피스톤 직경	40 mm
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
조립 위치	어디든
드라이버 원리	힘-잠금 (자석)
위치 감지	근접 센싱용
작동 압력	1.3 ... 7 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
쿠션 길이	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	8 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	3,920 g
공압 연결구	G1/4
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금 강철