


드라이버 FKG-40-B

Part Number: 15235

FESTO

선형 드라이브 DGO 슬라이드에 토크없는 어플리케이션 및 평행 가이드 부하의 오정렬 보상 가능.



자료 시트

특징	값
사이즈	40
반경 편차 +/-	1 mm
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 120 °C
긴 시간동안 힘의 방향 +/- 으로 허용 하중	1,600 N
제품 중량	1,227 g
관성 보상자 소재	아노다이징 알루미늄 갈바닉 스틸
클레비스 소재	강철 아연 도금
슬립 피스 소재	황동