


다중-플러그
KSV6-22
Part Number: 152508

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	6 mm
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 연결 수량	22
공압 연결구	PK-6
색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인