



진공 스위치 VPEV-W-KL-LED-GH

Part Number: 152619

FESTO

G 또는 H 레일 마운팅용.



자료 시트

특징	값
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
압력 측정 범위	-0.8 ... -0.25 bar
작동 압력	-1 ... 0 bar
과부하 범위	8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
스위칭 부품 기능	전환 스위치
히스테리시스	0.08 ... 0.25 bar
최대 스위칭 주기	3 Hz
최대 출력 전류	2,500 mA
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
전기 연결	4-핀 볼트 체결 단자
마운팅 형태	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 옵션
조립 위치	어디든
공압 연결구	M5
제품 중량	56 g
하우징 소재	PA PET POM
멤브레인 소재	NBR
작동 상태 표시	황색 LED
조절 범위의 하한치	-0.8 ... -0.25 bar
보호 등급	IP20
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III