

플라스틱 배관 PAN-16X2-SI

Part Number: 152703

FESTO

표준 O.D 튜브, QS 플러그 커넥터용, CN 및 CK 폴리아미드 피팅
(식음료 산업에 승인 안됨).



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------------|
| 외부 직경 | 16 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 94 mm |
| 내부 직경 | 12 mm |
| 최소 휨 반경 | 67 mm |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| 인증 | TÜV |
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인 |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.092 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 16 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 은색 |
| 지주 경도 | D 55 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | TPE-A |