


# 원터치 콘넥터 QS-8H-6

Part Number: 153042

★ 핵심 제품군

push-in 슬리브 포함.

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 사이즈   | 표준   |
| 공칭 사이즈  | 3.8 mm   |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | 직선 형태  |
| 컨테이너 사이즈  | 10   |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi  |
| 해양 등급(Maritime classification)p                 | 인증서 확인   |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 운할 작동 가능   |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 용력 수준 낮음  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도   | -10 ... 80 °C  |
| 제품 중량   | 4 g  |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | Push-in sleeve diameter 8 mm                                     |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 6mm 튜브용   |
| 해제 링의 색상  | 청색   |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 하우징 소재  | PBT  |
| Release ring 소재                                 | POM  |
| 튜브 씰 소재   | NBR  |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지   |