


# 원터치/나사산 L-피팅 QSLV-1/8-8

Part Number: 153089

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 수나사



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 사이즈   | 표준   |
| 공칭 사이즈  | 5.5 mm   |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입                              | 코팅   |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | L자형  |
| 컨테이너 사이즈  | 10   |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                                     | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi  |
| 해양 등급(Maritime classification)p                 | 인증서 확인   |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능   |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 용력 수준 낮음  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도   | -10 ... 80 °C  |
| 공칭 조임 토크  | 7 Nm   |
| 공칭 조임 토크의 공차                                    | ± 20 %   |
| 제품 중량   | 23 g   |
| 마운팅 형태  | 외부 육각형 할로우 볼트  |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 수 나사산 R1/8   |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 8mm 튜브용   |
| 해제 링의 색상  | 청색   |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 하우징 소재  | PBT  |
| 중공 볼트 소재  | 니켈 도금 황동   |
| Release ring 소재                                 | POM  |
| 튜브 씰 소재   | NBR  |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지   |