


# 차등 압력 밸브 LRL-1/4-QS-6

Part Number: 153514

FESTO

마노미터 미포함, 수 나사산 및 QS 플러그 컨넥터 포함.



## 자료 시트

특징	값
컨트롤러 기능	차등 압력, 일정 복귀 유로 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	QS-6
마운팅 형태	나사산
공칭 유량 열림	241 l/min
압력 조절 범위	2 ... 6 bar
공급 압력 1 Mpa	0 ... 0.9 MPa
입력 압력 1	0 ... 9 bar
공급 압력 1 psi	0 ... 130.5 psi
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	PBT-강화
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
액추에이터 자물쇠	잠금 너트 포함 널링 볼트
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 피스톤 압력 조절기 관통 압축 공기 공급기 포함
공칭 유량 닫힘	240 l/min
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	38 g
나사산 플러그 소재	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
나사 싺 소재	PTFE