



압력 조절기 LR-M5-QS-6

Part Number: 153533
단종 예정 제품

단종 예정 제품. 2021년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	QS-6
마운팅 형태	나사산
표준 공칭 유량	41 l/min
입력 압력 1	0 ... 9 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	PBT-강화
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
액츄에이터 자물쇠	잠금 너트 포함 널링 볼트
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 피스톤 압력 조절기 관통 압축 공기 공급기 포함
압력 조절 범위	1 ... 8 bar
제품 중량	16 g
나사산 플러그 소재	황동 니켈 도금
나사 씰 소재	PTFE