


# 원터치 L-콘넥터 QSM1-1/8T-U

Part Number(&P): 153913

FESTO

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## 자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | MINI                          |
| 공칭 사이즈  | 2.5 mm                        |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 컨테이너 사이즈                                      | 1                             |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 10 bar              |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                  | 1                             |
| 주변 온도   | -10 ... 60 °C                 |
| 인증  | Germanischer Lloyd            |
| 제품 중량   | 2 g                           |
| 공압 연결구, 포트 1                                  | 배관용, 1/8" 외부 직경               |
| 공압 연결구, 포트 2                                  | 배관용, 1/8" 외부 직경               |
| 해제 링의 색상                                      | 회색                            |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징에 대한 재질 정보                                 | PBT                           |
| 해제 링 재질 자료                                    | POM                           |
| 튜브 씰에 대한 재질 정보                                | NBR                           |
| 호스 클램핑 세그먼트 재질 자료                             | 고합금 강철, 부식방지                  |