


**블랭크 플러그**  
**QSMC-1/8H-U**  
 Part Number(&P): 153924

**FESTO**

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
 Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal  
 for alternative products.



**자료 시트**

특징	값
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	0.5 g
공압 연결구, 포트 1	Push-in 슬리브 QS-1/8"
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT