



차단 밸브 HE-3-QS-3/16-U

Part Number: 153975

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---------------------------------|
| 밸브 기능 | 3/2 bistable |
| 공압 연결구, 포트 1 | QS-3/16 |
| 공압 연결구, 포트 2 | QS-3/16 |
| 액추에이터 형태 | 수동 |
| 마운팅 형태 | 관통 홀을 통해 직접 장착 라인 설치 옵션 |
| 표준 공칭 유량 | 155.7 l/min |
| 공칭 사이즈 | 2.4 mm |
| 작동 압력 MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 하우징 소재 | PBT-강화 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 배기 기능 | 유량 조절 불가 |
| 씰링 원리 | 소프트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 피스톤 슬라이드 |
| 파일럿 형태 | 직접 |
| 유량 방향 | 전환 불가 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 클린룸 등급 | ISO class 4 |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 23 g |
| 공압 연결구, 포트 3 | 비-덕트 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |