



# 반-회전 드라이브 DRQ-32- -90-PPVJ-A

Part Number: 154463  
단종 예정 제품

FESTO

근접 센서용, 조절 가능 끝단 쿠션 및 백래쉬-보상 기어 포함.  
선택 가능 회전 각도 0 에서 89° 형 사양  
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	32
쿠션 각도	77.3 deg
양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위	-5 /+ 5 deg
회전 각도	90 deg
쿠션	공압 쿠션, 조절 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	2.5 ... 10 bar
6 bar에서 최대 회전 주기	2.8 Hz
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 이론적 토크	5 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.002 kgm2
제품 중량	2,270 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	G1/8
드라이브 샤프트에 대한 재질 정보	케이스-경화 강철
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU) NBR